

Afmetingen (cm): standaard is Medium (M)

Zithoogte	46	Totale hoogte	109	Breedte voorstaand	78
Zitdiepte	53	Totale diepte	84		

Maten kunnen minimaal afwijken van de werkelijkheid.

Standaard uitvoering



Topswing- neksteun verstelling

BASIC-TR-ARC



Rugleuning verstelbaar
d.m.v. gasveer

BASIC-TR




Voetsteun handmatig
Verstelbaar

TR



Herz Waage functie
2 motorig
inclusief accu

ARC



Keuze zithoogte
S = 44 cm
M = 46 cm
L = 48 cm



De bediening en laadpunt
worden aangepast aan de
voet wanneer deze in zwart
of bruin besteld wordt.



X-60
Chroom
Chroom geborsteld
Zwart , Bruin of Brons

Opties tegen meerprijs



X-70
RVS
Zwart
Bruin
Brons



X-85
RVS
Zwart
Bruin



Disc 60
Chroom geborsteld
Zwart
Bruin



Disc 80
RVS
Zwart

Diverse informatie

Bij combinatie-stofferingen in verschillende prijsklassen wordt de duurste klasse aangehouden.



Afgebeeld Model ARC

Product informatie

	Rugleuning	Zitting	ArMLEuning
Polyether kwaliteiten	Vormschuim 50 kg / m3	Vormschuim 50 kg / m3	Vormschuim 38 kg / m3
Materialen	Staal	Staal met vering	Staal

Basic systeem (zonder voetklep) :

De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.

Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund.

TR systeem :

De fauteuil beschikt over een manueel bedienbaar relaxmechanisme d.m.v. een gasveer.

Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund. TR modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met voetklep. Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de hendel aan de zijkant van de fauteuil (v.s.l.).

De fauteuil heeft een ingebouwde kantelfunctie die wordt geactiveerd wanneer het voetklep mechanisme in werking wordt gezet.

Arc systeem:

De fauteuil beschikt over een elektrisch bedienbaar relaxmechanisme, met bedieningstoetsen, d.m.v. 2 motoren inclusief accu. Het bovenste gedeelte van de rug bevat een topswing deze kan manueel in de gewenste stand worden gezet zodat het hoofd naar wens kan worden ondersteund. Arc modellen worden geleverd met gepatenteerd relaxsysteem met voetklep. Het voetklep mechanisme wordt bediend d.m.v. de bedieningstoetsen van de fauteuil (v.s.l.).

De fauteuil heeft een ingebouwde Herz Waage functie waardoor een ideale relaxstand wordt gecreëerd. Dit systeem is voorzien van een "retourknop" wat betekent dat zowel rug als voetklep in één beweging worden terug gezet in de begin stand.